


MALDI-TOF-MS Microflex LRF



Gerätekonfiguration

- 60 Hz N₂-Laser
- Positive- und Negative-Modus
- Linearer und Reflektor-Detektor
- 15k Auflösung

Anwendungsbeispiele

- Molmassenbestimmung von kleinen Molekülen
- Schnelle Reaktionskontrolle
- Molmassenbestimmung von Polymeren bis 500 kDa

Hersteller:
Bruker Daltonik GmbH

Ansprechpartner: Dr. Thorsten Laube, +49 3641 282555, tl@innovent-jena.de