

Probenvorbereitung

Speedmixer



Gerätekonfiguration

- Drehzahl 500 bis 3500 rpm
- Mischzeit 0 bis 600 sec
- bis zu 5 Programmschritte
- sanftes oder schnelles Anfahren
- für 2 bis 150 g Mischgut
- Mischungen in Becher oder Kartusche

Hersteller:

Hauschild Engineering

Anwendungsbeispiele

- blasenfreies / homogenes Anmischen
 - hochviskoser Komponenten
 - bei hohem Füllstoffgehalt
- reproduzierbare Mischvorgänge
 - Klebstoffe
 - Dichtstoffe
 - Farben
 - Lacke

Ansprechpartner: Stephan Malluschke, +49-3641-282523, sm1@innovent-jena.de